



### Principal

Range of product	Acti9
Nombre del Producto	Acti 9 iPRD
Nombre Corto del Dispositivo	iPRC
Tipo de Producto o Componente	Disipador de sobrevoltaje
Number of protected lines	2
Tipo limitador sobretensión	Protección de telecomunicaciones

### Complementario

Señalización remota	Sin
Tecnología de limitador de sobrete	GDT + diodo
Corriente nominal	0,45 A a 45 °C
Tensión asignada de empleo	130 V CA
Corriente de descarga nominal	Modo común: 10 kA (L/PE) Modo diferencial: 10 kA (L/N)
Corriente impulso emergencia	100 A
Uc max continuous opertg vltg	Modo común: 130 V CA L/PE Modo común: 185 V CC L/PE Modo diferencial: 130 V CA L/N Modo diferencial: 185 V CC L/N
Nivel de protección de tensión	Modo diferencial <160 V tipo 2 L/N Modo común <200 V tipo 2 L/PE
Límites de tensión de salida	Modo común: < 300 V a 2 kV/μs Modo diferencial: < 300 V a 2 kV/μs
I corriente de descarga total	10 kA
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Pasos de 9 mm	2
Altura	90 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	66 mm
Peso del producto	25 g
Color	Blanco
Material	PA6
Tiempo de respuesta	< 500 ns
Conexiones - terminales	Terminal de abrazadera de fija0,2...4 mm <sup>2</sup> rígido Terminal de abrazadera de fija0,2...2,5 mm <sup>2</sup> flexible Terminal de abrazadera de fija0,2...2,5 mm <sup>2</sup> flexible con férula
Longitud de pelado de cable	8 mm
Par de apriete	0,8 N.m

## Entorno

Estándares	EN 61643-21 IEC 61643-21
Certificaciones de Producto	cumplimiento de xDSL
Grado de protección IP	IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529 IP20 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK05 conforming to IEC 62262
Humedad relativa	5...90 %
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	6,7 cm
Paquete 1 Longitud	9,5 cm
Paquete 1 Peso	69,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	108
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	7,939 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 <a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 <a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	 <a href="#">Sí</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------