



### Principal

Tipo de producto o componente	Cartucho
Modelo de dispositivo	C40-350
Tipo limitador sobretensión	Red de distribución eléctrica

### complementario

Tipo clase limitador de sobrete	Tipo 2
Tecnología de limitador de sobrete	MOV
Destino del producto	Surge protection device iPRD40r 1P Surge protection device iPRD40r 2P Surge protection device iPRD40r 3P Surge protection device iPRD40r 4P Surge protection device iPRD40 1P Surge protection device iPRD40 2P Surge protection device iPRD40 3P Surge protection device iPRD40 4P
Sistema de tierra	TN TT
Tensión asignada de empleo	230 V CA 50 Hz
Corriente de descarga nominal	15 kA
Corriente máxima de descarga	40 kA
Uc max continuous opertg vltg	350 V
Nivel de protección de tensión	<1,4 kV tipo 2
Señalizaciones frontales	Blanco/rojo bandera
Modo de montaje	Conexión
Soporte de montaje	En el módulo SPD
Pasos de 9 mm	2
Alto	57 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	56 mm
Pesos del producto	0,051 kg
Color	Blanco (RAL 9003)
Material	PBT
Tiempo de respuesta	< 25 ns

### Entorno

Normas	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Etiquetas de calidad	CE
Grado de protección IP	Cara frontal: IP20
Humedad relativa	5...90 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	72,0 g
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 ancho	7,4 cm
Paquete 1 Largo	9,4 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	108
Paquete 2 Peso	8,87 kg
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Largo	40,0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	BB1
Número de Unidades en el Paquete 3	12
Paquete 3 Peso	927,0 g
Paquete 3 Altura	8,0 cm
Paquete 3 Ancho	10,0 cm
Paquete 3 Largo	28,0 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------