



### Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	OC y contacto de fallo
Nombre Corto del Dispositivo	OF+SD 24
Aplicación del Dispositivo	For Smartlink interface
Composición contactos de señal	1 NO +1 NC
Corriente nominal	DC-12 2...100 mA at 24 V, CC +/- 20 %
Pasos de 9 mm	1

### Complementario

Tensión asignada de aislamiento	500 V conforme a IEC 60664-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV conforme a IEC 60664-1
Señalización local	Indicador mecánico
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de juego de bar	Inferior: Sí
Altura	85,5 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso del producto	28 g
Color	Blanco
Endurancia eléctrica	20000 Ciclos conforme a IEC 60947-5-4
Conexiones - terminales	Borne de muelle Ti24 (superior) 1 cable(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - rígido Borne de muelle Ti24 (superior) 1 cable(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flexible
Longitud de pelado de cable	10 mm

### Entorno

Estándares	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Etiquetas de calidad	CE
Grado de contaminación	2 conforme a IEC 60664-1
Categoría de sobretensión	III
Tropicalización	2 conforme a IEC 60947-5-1
Humedad relativa	93 % a 40 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 Ancho	2 cm
Paquete 1 Longitud	9,5 cm
Paquete 1 Peso	36 g

Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,7 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	487 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	4,871 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------