



Principal

Range of product	Acti 9 Clario Librio Prodis
Tipo de producto o componente	OC y contacto de fallo con interfaz PLC
Modelo de dispositivo	OF+SD 24
Composición contactos de señal	1 NO +1 NC
Corriente nominal	2...100 mA: 24 V CC +/- 20 %
Pasos de 9 mm	1

Complementario

Rango de compatibilidad	Acti 9 DPN Vigi K Acti 9 Reflex iC60 Conectores Ti24 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Vigi Acti 9 ID K Acti 9 C120NA-DC Acti 9 DT40 Vigi Acti 9 iAMP Acti 9 iDD40 Acti 9 C40 Acti 9 DPN Acti 9 iDPN Acti 9 iTL Acti 9 TH Acti 9 C60NA-DC
Tensión asignada de aislamiento	500 V conforme a IEC 60664-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV conforme a IEC 60664-1
Señalizaciones frontales	Indicador mecánico
Modo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Alto	85,5 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso del producto	28 g
Color	Blanco
Endurancia eléctrica	20000 ciclos conforme a IEC 60947-5-4
Conexiones - terminales	Borne de muelle Ti24 (superior) 1 cable(s) 0,5...1,5 mm ² - rígido Borne de muelle Ti24 (superior) 1 cable(s) 0,5...1,5 mm ² - flexible
Longitud de pelado de cable	10 mm

Entorno

Normas	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Etiquetas de calidad	CE
Grado de contaminación	2 conforme a IEC 60664-1
Categoría de sobretensión	III
Tropicalización	2 conforme a IEC 60947-5-1

Humedad relativa	93 % a 40 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	35 g
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 ancho	8 cm
Paquete 1 Largo	9,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	481 g
Paquete 2 Altura	10 cm
Paquete 2 Ancho	9 cm
Paquete 2 Largo	27 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	108
Paquete 3 Peso	4,864 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------