

Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Contacto OC
Nombre Corto del Dispositivo	OFS
Composición contactos de señal	1 C/A
Corriente nominal	AC-12 3 A at 380...415 V, CA 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, CA 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, CC DC-12 1,5 A at 60 V, CC DC-12 2 A at 48 V, CC DC-12 6 A at 24 V, CC
Pasos de 9 mm	1

Complementario

Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de juego de bar	Superior: Sí
Altura	85,3 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	78,5 mm
Peso del producto	33 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal con abrazadera (inferior) 2 cable(s) 1,5 mm ² - flexible Terminal con abrazadera (inferior) 1 cable(s) 0,5...2,5 mm ² - rígido Terminal con abrazadera (inferior) 2 cable(s) 1,5 mm ² - flexible con férula
Longitud de pelado de cable	9 mm
Par de apriete	1 N.m

Entorno

Estándares	EN/IEC 60947-5-1
Grado de protección IP	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Grado de contaminación	3 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Humedad relativa	0,95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 Ancho	7,8 cm
Paquete 1 Longitud	9,3 cm
Paquete 1 Peso	42 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	9 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm

Paquete 2 Longitud	25,8 cm
Paquete 2 Peso	631 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	5,688 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
REACh free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------