



### Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	OC doble o contacto de falla
Nombre Corto del Dispositivo	OF y OF u OF y SD
Composición contactos de señal	2 C/A
Corriente nominal	DC-12 1 A at 130 V, CC DC-12 2 A at 48 V, CC DC-12 6 A at 24 V, CC AC-12 3 A at 415 V, CA 50/60 Hz AC-12 6 A at 240 V, CA 50/60 Hz
Pasos de 9 mm	1

### Complementario

Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de juego de bar	NO
Altura	90 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso del producto	38 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal de abrazadera de fija (parte superior e inferior) 2 cable(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexible Terminal de abrazadera de fija (parte superior e inferior) 1 cable(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - rígido Terminal de abrazadera de fija (parte superior e inferior) 2 cable(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexible con férula
Longitud de pelado de cable	9 mm
Par de apriete	1 N.m

### Entorno

Estándares	EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones de Producto	ASTA[RETURN]ASEFA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA
Grado de protección IP	IP20 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Grado de contaminación	3 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	9,2 cm
Paquete 1 Peso	46 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1

Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,7 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	609 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	5,94 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------