



Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Liberación de mínima tensión
Nombre Corto del Dispositivo	MN
Tensión de circuito de control	220...240 V CA 50/60 Hz
Tipo de Control	Estándar
Pasos de 9 mm	2

Complementario

Rango de compatibilidad	Acti 9 (Acti 9 iDPN) Acti 9 (Acti 9 C120) Acti 9 (Acti 9 C40) Acti 9 (Acti 9 C60H-DC) Acti 9 (Acti 9 C60NA-DC) Acti 9 (Acti 9 C60PV-DC) Acti 9 (Acti9 DPN Vigi) Acti 9 (Acti 9 DT40) Acti 9 (Acti 9 DT60) Acti 9 (Acti9 ID C40) Acti 9 (Acti9 IDc) Acti 9 (Acti9 ITG40) Acti 9 (Acti9 ID) Acti 9 (Acti 9 DPN)
Señalización local	Indicador de acción
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Compatibilidad de juego de bar	Superior: Sí
Altura	82,5 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso del producto	66 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal con abrazadera - 1 cable(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - flexible Terminal con abrazadera - 1 cable(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - rígido Terminal con abrazadera - 2 cable(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexible Terminal con abrazadera - 2 cable(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - rígido
Longitud de pelado de cable	9 mm
Par de apriete	1 N.m
Código de compatibilidad	MN

Entorno

Estándares	EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones de Producto	KEMA[RETURN]ASTA[RETURN]LCIE[RETURN]ASEFA
Tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	7,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,500 cm
Paquete 1 Peso	75,600 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	8,500 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	26,500 cm
Paquete 2 Peso	663,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	6,368 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------