



Principal

| | |
|---|--|
| Distancia | Acti 9 |
| Nombre del producto | Acti 9 iID40 |
| Tipo de producto o componente | Disyuntor de corriente residual (RCCB) |
| Modelo de dispositivo | iID |
| Número de polos | 2P |
| Posición de polo de neutro | Izquierda |
| Corriente nominal | 80 A |
| Tipo de red | CA |
| Sensibilidad a la fuga a tierra | 30 mA |
| Retraso tiempo protec. pérdida a tierra | Instantáneo |
| Prot. c. fuga a tier. (tabular) | Tipo AC |

Complementario

| | |
|--|---|
| Ubicación dispositivo sistema | Salida |
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz |
| Tensión asignada de empleo | 220...240 V CA 50/60 Hz |
| Tecnología de disparo corriente residual | Independiente tensión |
| Capacidad de cierre y corte nominal | Idm 1500 A Im 1500 A |
| Rated conditional short-circuit current | 10 kA |
| Tensión asignada de aislamiento | 500 V CA 50/60 Hz |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 6 kV |
| Indicación de contacto positivo | Sí |
| Tipo de control | Palanca de conmutación |
| Modo de montaje | Clip-on |
| Soporte de montaje | Carril DIN |
| Pasos de 9 mm | 4 |
| Alto | 91 mm |
| Ancho | 36 mm |
| Profundidad | 73,5 mm |
| Peso del producto | 0,21 kg |
| Color | Blanco |
| Endurancia mecánica | 20000 ciclos |
| Endurancia eléctrica | AC-1: 10000 ciclos |
| Descripción opciones bloqueo | Dispositivo de cierre con candado |
| Conexiones - terminales | Terminal único arriba o abajo1...35 mm ² rígido Terminal único arriba o abajo1...25 mm ² flexible Terminal único arriba o abajo1...25 mm ² flexible con férula |
| Longitud de pelado de cable | 14 mm para arriba o abajo conexión |
| Par de apriete | 3,5 N.m arriba o abajo |

Entorno

| | |
|--|---|
| Normas | EN / IEC 61008-1 |
| Certificaciones | SNI |
| Grado de protección IP | IP20 conforme a IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforme a IEC 60529 |
| Grado de contaminación | 3 |
| Compatibilidad electromagnética | Resistencia a choque 8/20 µs, 250 A conforme a EN / IEC 61008-1 |
| Temperatura ambiente | -5...60 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 234,0 g |
| Paquete 1 Altura | 8,2 cm |
| Paquete 1 ancho | 4 cm |
| Paquete 1 Largo | 10 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | S03 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 54 |
| Paquete 2 Peso | 13,705 kg |
| Paquete 2 Altura | 30 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30 cm |
| Paquete 2 Largo | 40 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 3 | BB1 |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 6 |
| Paquete 3 Peso | 1,473 kg |
| Paquete 3 Altura | 9 cm |
| Paquete 3 Ancho | 10,6 cm |
| Paquete 3 Largo | 25,5 cm |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto verde premium |
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Presencia de halógenos | Producto con contenido plástico sin halógenos |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|