



Principal

Gama	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Dispositivos de corriente residual adicionales
Nombre Corto del Dispositivo	Vigi iC60
Número de Polos	3P
Corriente nominal	63 A
Sensibilidad a la fuga a tierra	300 mA
Retraso tiempo protec. pérdida a tierra	Selectivo
Earth leakage protection type	Tipo AC
Tipo de red	CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Tensión asignada de empleo	230-415 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 61009-1 230-415 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 61009-2-1
Estándares	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Pasos de 9 mm	7

Complementario

Ubicación del Dispositivo en el Sistema	Salida
Tecnología de disparo corriente residual	Independiente tensión
Tensión asignada de aislamiento	500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV conforme a IEC 60947-2
Rango de compatibilidad	Acti 9 (Acti9 iC60) Acti 9 (Acti 9 Reflex iC60)
Compatibilidad del producto	Terminal único
Señalización local	Indicador deseng.
Tipo de montaje	Clip-on
Soporte de montaje	Carril DIN
Conexión eléctrica a mcb	Mediante tornillos
Compatibilidad de juego de bar	Inferior: SÍ
Altura	91 mm
Ancho	117 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso del producto	0,21 kg
Conexiones - terminales	Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...35 mm ² rígido sin extremo de cable Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...25 mm ² flexible sin extremo de cable Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...25 mm ² flexible con extr. cable
Longitud de pelado de cable	14 mm for inferior connection
Par de apriete	3,5 N.m inferior

Entorno

Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60947-2
Compatibilidad electromagnética	Resistencia a choque 8/20 µs, 3000 A conforme a IEC 61009-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,7 cm
Paquete 1 Ancho	11,5 cm
Paquete 1 Longitud	14,1 cm
Paquete 1 Peso	227,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,91 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------