



Principal

Distancia	Acti 9
Tipo de producto o componente	Dispositivos de corriente residual adicionales
Modelo de dispositivo	Vigi iC60
Número de polos	4P
Corriente nominal	25 A
Sensibilidad a la fuga a tierra	30 mA
Retraso tiempo protec. pérdida a tierra	Instantáneo
Earth leakage protection type	Tipo AC
Tipo de red	CA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Tensión asignada de empleo	400 V CA 50/60 Hz conforme a EN 61009-1 400/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 61009-1
Normas	EN 61009-1 IEC 61009-1
Pasos de 9 mm	6

Complementario

Ubicación dispositivo sistema	Salida
Tecnología de disparo corriente residual	Independiente tensión
Tensión asignada de aislamiento	500 V CA 50/60 Hz conforme a En > 50 A
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV conforme a En > 50 A
Rango de compatibilidad	Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 Reflex iC60
Compatibilidad del producto	Terminal único
Señalizaciones frontales	Indicador deseng.
Modo de montaje	Clip-on
Soporte de montaje	Carril DIN
Conexión eléctrica a mcb	Mediante tornillos
Compatibilidad de juego de bar	Inferior: Sí
Alto	91 mm
Ancho	54 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso del producto	0,245 kg
Conexiones - terminales	Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...25 mm ² rígido sin extremo de cable Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...16 mm ² flexible sin extremo de cable Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...16 mm ² flexible con extr. cable
Longitud de pelado de cable	14 mm para inferior conexión
Par de apriete	2 N.m inferior

Entorno

Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforme a IEC 60529
Grado de contaminación	3 conforme a En> 50 A
Compatibilidad electromagnética	Resistencia a choque 8/20 μ s, 250 A conforme a IEC 61009-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	217 g
Paquete 1 Altura	8,7 cm
Paquete 1 ancho	11,5 cm
Paquete 1 Largo	14,1 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	15
Paquete 2 Peso	3,743 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------