




### Principal

|                                         |                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                    | Acti 9                                                                                               |
| Tipo de Producto o Componente           | Dispositivos de corriente residual adicionales                                                       |
| Nombre Corto del Dispositivo            | Vigi iC60                                                                                            |
| Número de Polos                         | 3P                                                                                                   |
| Corriente nominal                       | 25 A                                                                                                 |
| Sensibilidad a la fuga a tierra         | 300 mA                                                                                               |
| Retraso tiempo protec. pérdida a tierra | Instantáneo                                                                                          |
| Earth leakage protection type           | Tipo AC                                                                                              |
| Tipo de red                             | CA                                                                                                   |
| Frecuencia de Red                       | 50/60 Hz                                                                                             |
| Tensión asignada de empleo              | 230-415 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 61009-1<br>230-415 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 61009-2-1 |
| Estándares                              | EN/IEC 61009-1<br>EN/IEC 61009-2-1                                                                   |
| Pasos de 9 mm                           | 6                                                                                                    |

### Complementario

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ubicación del Dispositivo en el Sistema              | Salida                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tecnología de disparo corriente residual             | Independiente tensión                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tensión asignada de aislamiento                      | 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 6 kV conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rango de compatibilidad                              | Acti 9 (Acti9 iC60)<br>Acti 9 (Acti 9 Reflex iC60)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Compatibilidad del producto                          | Terminal único                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Señalización local                                   | Indicador deseng.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo de montaje                                      | Clip-on                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Soporte de montaje                                   | Carril DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conexión eléctrica a mcb                             | Mediante tornillos                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Compatibilidad de juego de bar                       | Inferior: Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Altura                                               | 91 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ancho                                                | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Profundidad                                          | 73,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso del producto                                    | 0,21 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conexiones - terminales                              | Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...25 mm <sup>2</sup> rígido sin extremo de cable<br>Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...16 mm <sup>2</sup> flexible sin extremo de cable<br>Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...16 mm <sup>2</sup> flexible con extr. cable |
| Longitud de pelado de cable                          | 14 mm for inferior connection                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Par de apriete                                       | 2 N.m inferior                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Entorno

|                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección IP                 | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529 |
| Grado de contaminación                 | 3 conforme a IEC 60947-2                                                          |
| Compatibilidad electromagnética        | Resistencia a choque 8/20 µs, 250 A conforme a IEC 61009-1                        |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5...60 °C                                                                        |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C                                                                       |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 9,2 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 12,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 14,8 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 198,0 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 15       |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 3,488 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto verde premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                    |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                  |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                      |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                           |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Presencia de halógenos               | Producto con contenido plástico sin halógenos                                                                                                                               |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|