



Principal

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Gama | Acti 9 |
| Tipo de Producto o Componente | Barra colectora |
| Tipo de montaje | Horizontal |
| Categoría de accesorios / repuestos | Accesorio de conexión |
| Descripción de líneas | 1L |
| Length in 18 mm modules | 24 |

Complementario

| | |
|------------------------------------|--|
| Número de vías | 24 vías 1 l |
| Configuración de postes para 1 vía | 1 x 1P |
| Paso interpolar | 18 mm |
| Tipo de conector | Diente |
| Distancia entre camino | 18 mm |
| Marcado | L |
| Aislamiento | Aislado |
| Presentación del dispositivo | Cutable |
| Intensidad asignada de empleo (Ie) | 100 A a 40 °C |
| Tensión asignada de empleo | 415 V CA |
| Tensión asignada de aislamiento | 500 V CA conforme a IEC 61439-2 |
| Ubicación de montaje | Parte superior o inferior sobre terminales de tipo túnel Parte superior o inferior sobre terminal doble |
| Pasos de 9 mm | 48 |
| Ancho | 430 mm |
| Color | Blanco (RAL 9003) |
| Rango de compatibilidad | Acti9 (Acti9 iC60) Acti9 (Acti9 iK60) Acti9 (Acti9 iID) Acti9 (Acti9 iID K) Acti9 (Acti 9 iSW) Acti9 (Acti 9 iSW-NA) Multi 9 (Multi 9 C60) |

Entorno

| | |
|------------------------|---|
| Normas | EN/IEC 61439-1 |
| Resistencia al fuego | 960 °C (30 s) conforme a IEC 60695-2-1 |
| Grado de contaminación | 3 conforme a IEC 60947-7-1 |
| Grado de protección IP | IP20 con piezas terminales y cubiertas dentales |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 0,500 cm |
| Paquete 1 Ancho | 3,000 cm |
| Paquete 1 Longitud | 42,700 cm |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Paquete 1 Peso | 98,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10 |
| Paquete 2 Altura | 6,200 cm |
| Paquete 2 Ancho | 9,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 46,700 cm |
| Paquete 2 Peso | 1,096 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | S04 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 100 |
| Paquete 3 Altura | 30,000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 40,000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 60,000 cm |
| Paquete 3 Peso | 11,795 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto verde premium |
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|