# Hoja de datos del producto A9XPH212 Características PEINE BIPOLA

## A9XPH212 PEINE BIPOLAR 12 PASOS DE 18MM

Р	rir	ıci	pa	

Gama	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Barra colectora
Tipo de montaje	Horizontal
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Descripción de líneas	1L + N
Length in 18 mm modules	12
Normas	EN/IEC 61439-1

#### Complementario

Número de vías	6 circuitos N + 1 L
Tipo de distribución	N L
Configuración de postes para 1 vía	1 x 1P + N
	1 x 2P
Paso interpolar	18 mm
Tipo de conector	Diente
Distancia entre camino	36 mm
Marcado	N L
Aislamiento	Aislado
Presentación del dispositivo	Cuttable
Intensidad asignada de empleo (le)	100 A a 40 °C
Tensión asignada de empleo	415 V CA
Tensión asignada de aislamiento	500 V CA conforme a IEC 61439-2
Ubicación de montaje	Parte superior o inferior sobre terminales de tipo túnel Parte superior o inferior sobre terminal doble
Pasos de 9 mm	24
Ancho	220 mm
Color	Blanco (RAL 9003)
Rango de compatibilidad	Acti9 (Acti9 iC60) Acti9 (Acti9 iK60) Acti9 (Acti9 iID) Acti9 (Acti9 iID K) Acti9 (Acti 9 iSW) Acti9 (Acti 9 iSW-NA) Multi 9 (Multi 9 C60)

#### Entorno

Resistencia al fuego	960 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60947-7-1
Grado de protección IP	IP20 con piezas terminales y cubiertas dentales

#### Unidades de embalaje

PCE
1
10,000 cm
3,000 cm
21,400 cm

21/11/2024

Paquete 1 Peso	79,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	6,200 cm
Paquete 2 Ancho	8,800 cm
Paquete 2 Longitud	24,800 cm
Paquete 2 Peso	460,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	7,821 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Aceptado Declaración De REACh
☑ Declaración De REACh
Cumple Declaración RoHS UE
Sí
Sí
<b>⊡</b> Sí
Declaración RoHS China
Perfil Ambiental Del Producto
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------