



Principal

Gama	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Barra colectora
Tipo de montaje	Horizontal
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Descripción de líneas	1L + N
Length in 18 mm modules	12

Complementario

Número de vías	6 circuitos N + 1 L
Configuración de postes para 1 vía	1 x 1P + N 1 x 2P
Paso interpolar	18 mm
Tipo de conector	Diente
Distancia entre camino	36 mm
Marcado	N L
Aislamiento	Aislado
Presentación del dispositivo	Cuttable
Intensidad asignada de empleo (Ie)	100 A a 40 °C
Tensión asignada de empleo	415 V CA
Tensión asignada de aislamiento	500 V CA conforme a IEC 61439-2
Ubicación de montaje	Parte superior o inferior sobre terminales de tipo túnel Parte superior o inferior sobre terminal doble
Pasos de 9 mm	24
Ancho	220 mm
Color	Blanco (RAL 9003)
Rango de compatibilidad	Acti 9 (Acti9 iC60) Acti 9 (Acti9 iK60) Acti 9 (Acti9 iLD) Acti 9 (Acti9 iLD K) Acti 9 (Acti 9 iSW) Acti 9 (Acti 9 iSW-NA) Multi 9 (Multi 9 C60)

Entorno

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Resistencia al fuego	960 °C (30 s) conforme a IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60947-7-1
Grado de protección IP	IP20 con piezas terminales y cubiertas dentales

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,000 cm
Paquete 1 Ancho	3,000 cm
Paquete 1 Longitud	21,400 cm
Paquete 1 Peso	79,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	6,200 cm
Paquete 2 Ancho	8,800 cm
Paquete 2 Longitud	24,800 cm
Paquete 2 Peso	460,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	7,821 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------