

Principal

Gama	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Barra colectora
Tipo de montaje	Horizontal
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Descripción de líneas	3L + N
Length in 18 mm modules	24
Normas	EN/IEC 61439-1

Complementario

Número de vías	6 circuitos N + 3 L
Tipo de distribución	N L1 L2 L3
Configuración de postes para 1 vía	1 x 3P + N 1 x 4P
Paso interpolar	18 mm
Tipo de conector	Diente
Distancia entre camino	72 mm
Marcado	N L1 L2 L3
Aislamiento	Aislado
Presentación del dispositivo	Cutable
Intensidad asignada de empleo (Ie)	100 A a 40 °C
Tensión asignada de empleo	415 V CA
Tensión asignada de aislamiento	500 V CA conforme a IEC 61439-2
Ubicación de montaje	Parte superior o inferior sobre terminales de tipo túnel Parte superior o inferior sobre terminal doble
Pasos de 9 mm	48
Ancho	430 mm
Color	Blanco (RAL 9003)
Rango de compatibilidad	Acti9 (Acti9 iC60) Acti9 (Acti9 iK60) Acti9 (Acti9 iID) Acti9 (Acti9 iID K) Acti9 (Acti 9 iSW) Acti9 (Acti 9 iSW-NA) Multi 9 (Multi 9 C60)

Entorno

Resistencia al fuego	960 °C (30 s) conforme a IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60947-7-1
Grado de protección IP	IP20 con piezas terminales y cubiertas dentales

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,600 cm
Paquete 1 Ancho	8,400 cm
Paquete 1 Longitud	46,600 cm

Paquete 1 Peso	289,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	5,600 cm
Paquete 2 Ancho	8,400 cm
Paquete 2 Longitud	46,600 cm
Paquete 2 Peso	1,546 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S04
Número de unidades en el paquete 3	35
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	40,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	11,790 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	Sí
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Número SCIP	41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
BVB	 Aceptado
Regulación REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS de la UE	Cumple  Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	 Sí
Regulación de RoHS de China	 Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------