



Principal

Distancia	Acti 9
Tipo de producto o componente	Barra colectora
Categoría de accesorio	Accesorio de conexión
Descripción de líneas	3L + N
Length in 18 mm modules	24

Complementario

Número de vías	6 vías N + 3 L
Configuración de postes para 1 vía	1 x 3P + N 1 x 4P
Paso interpolar	18 mm
Tipo de conector	Diente
Distancia entre camino	72 mm
Marcado	N L1 L2 L3
Aislamiento	Aislado
Presentación del dispositivo	Cutable
Intensidad asignada de empleo (Ie)	100 A a 40 °C
Tensión asignada de empleo	415 V CA
Tensión asignada de aislamiento	500 V CA conforme a IEC 61439-2
Modo de montaje	Horizontal
Ubicación de montaje	Parte superior o inferior sobre terminales de tipo túnel Parte superior o inferior sobre terminal doble
Pasos de 9 mm	48
Ancho	430 mm
Color	Blanco (RAL 9003)
Rango de compatibilidad	Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iKQ Acti 9 iID40 Acti 9 iIG40 Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60

Entorno

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Resistencia al fuego	960 °C 30 s) conforme a IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60947-7-1
Grado de protección IP	IP20 con piezas terminales y cubiertas dentales

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	280,0 g
Paquete 1 Altura	5,6 cm
Paquete 1 ancho	8,4 cm
Paquete 1 Largo	46,6 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S04
Número de Unidades en el Paquete 2	35
Paquete 2 Peso	11,866 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Largo	60 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P12
Número de Unidades en el Paquete 3	420
Paquete 3 Peso	154,392 kg
Paquete 3 Altura	105 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	120 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------