

Hoja de datos del producto

Características

AB1R4

Marcador, Linergy TR, tipo de marcador a presión, carácter 4, numérico, tira de 10



Principal

Gama de producto	Borneros
Designación partes sep./acc.	Tira de 10 marcadores a presión
Tipo de accesorio/ componente	Marcador
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de marcado
Destino de accesorio/ componente	Borneros de tipo AB1 Borneros de tipo DB6
Color de fondo	Blanco
Marcado	4
Color de marcado	Negro
Tamaño	4,5x2,7mm

Complementario

Peso del producto	2 g
Cantidad por juego	Juego de 25

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,000 cm
Paquete 1 Ancho	10,500 cm
Paquete 1 Longitud	7,000 cm
Paquete 1 Peso	0,900 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	25
Paquete 2 Altura	2,000 cm
Paquete 2 Ancho	10,500 cm
Paquete 2 Longitud	7,000 cm
Paquete 2 Peso	31,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	2050
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	2,882 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------