Hoja de datos del producto
Características

ABL8BPK24A07
PHASEO BATERIA RECARGABLE 7AH

Principal

Gama de producto	Phaseo
Tipo de Producto o Componente	Módulo de batería
Capacidad de la batería	7 Ah

Complementario

Límites de tensión de entrada	21...29 V
Duración de rearme	72 h
Corriente de carga	0,7 A
Velocidad de autodescarga	9 %, 3 meses 3 %, 1 mes 15 %, 6 meses
Acoplamiento de salida	Paralelo
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Marcado	CE
Peso del producto	6,5 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	CTP[RETURN]UL
Temperatura ambiente de funcionamiento	0…40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20…50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19,500 cm
Paquete 1 Ancho	20,000 cm
Paquete 1 Longitud	26,500 cm
Paquete 1 Peso	6,173 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	87,308 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses