

Hoja de datos del producto ABS7SA3M

Características

"relé de estado sólido extraíble - 12,5 mm - salida - 24-240 V CA - 2 A"



Principal

Gama de producto	Advantys Telefast ABE7
Tipo de Producto o Componente	Relé de estado sólido de conexión
Tipo de relé	Relé de salida
Cantidad mínima pedida	Juego de 4

Complementario

Tiempo respuesta	≤ 10 ms del estado 0 al 1 ≤ 10 ms de estado 1 a 0
Dimensión de paso de anchura	10 mm
Compatibilidad del producto	ABE7P16T215 ABE7P16T214 ABE7P16T212 ABE7P16T210
Tensión de entrada digital	24 V CC
Tensión de salida digital	24...240 V CA
Corriente de salida digital	2000 mA
Estado actual 0 garantizado	0,4 mA CC
Estado actual 1 garantizado	6.5 mA CC
Estado de tensión 0 garantizado	2.8 V CC
Estado de tensión 1 garantizado	18.6 V CC
Peso del producto	0,016 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,0 cm
Paquete 1 Ancho	5,2 cm
Paquete 1 Longitud	6,5 cm
Paquete 1 Peso	15,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	5,0 cm
Paquete 2 Ancho	5,2 cm
Paquete 2 Longitud	6,5 cm
Paquete 2 Peso	64,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	64
Paquete 3 Altura	15,0 cm
Paquete 3 Ancho	15,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	1,21 kg


Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Sin PVC	Sí

Hoja de datos del producto ABS7SA3M

Conexiones y esquema

Diagrama de cableado interno



Hoja de datos del producto ABS7SA3M

Curvas de rendimiento

Curvas de descenso de temperatura

