

### Principal

Gama de producto	Advantys Telefast ABE7
Tipo de producto o componente	Relé de estado sólido de conexión
Tipo de relé	Relé de salida
Minimum ordered quantity	Juego de 4

### Complementario

Tiempo respuesta	<= 0.1 ms del estado 0 al 1 <= 0.6 ms de estado 1 a 0
Dimensión de paso de anchura	10 mm
Compatibilidad del producto	ABE7P16T214 ABE7P16T215 ABE7P16T212 ABE7P16T210
Tensión de entrada digital	24 V CC
Tensión de salida digital	5...48 V CC
Corriente de salida digital	500 mA
Estado actual 0 garantizado	0,4 mA CC
Estado actual 1 garantizado	2.9 mA CC
Estado de tensión 0 garantizado	3.8 V CC
Estado de tensión 1 garantizado	18.6 V CC
Peso del producto	0,016 kg

### Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	4,4 cm
Package 1 Length	6 cm
Package 1 Weight	6 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	3,5 cm
Package 2 Width	4,4 cm
Package 2 Length	6 cm
Package 2 Weight	30 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	128
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	1,165 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Sin PVC	Sí


## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

# Hoja de datos del producto ABS7SC2E

## Conexiones y esquema

### Diagrama de cableado interno



# Hoja de datos del producto ABS7SC2E

## Curvas de rendimiento

### Curvas de descenso de temperatura

