Hoja de datos del producto
Características

ABS7SC2E
Relé De Estado Sólido Enchufable 10 Mm Salida 5..48 V Dc 05 A



Principal

Gama de producto	Advantys Telefast ABE7
Tipo de Producto o Componente	Relé de estado sólido de conexión
Tipo de relé	Relé de salida
Cantidad mínima pedida	Juego de 4

Complementario

Tiempo respuesta	<= 0.1 ms del estado 0 al 1 <= 0.6 ms de estado 1 a 0
Dimensión de paso de anchura	10 mm
Compatibilidad del producto	ABE7P16T214 ABE7P16T215 ABE7P16T212 ABE7P16T210
Tensión de entrada digital	24 V CC
Tensión de salida digital	5...48 V CC
Corriente de salida digital	500 mA
Estado actual 0 garantizado	0,4 mA CC
Estado actual 1 garantizado	2.9 mA CC
Estado de tensión 0 garantizado	3.8 V CC
Estado de tensión 1 garantizado	18.6 V CC
Peso del producto	0,016 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,500 cm
Paquete 1 Ancho	4,400 cm
Paquete 1 Longitud	6,000 cm
Paquete 1 Peso	6,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	3,500 cm
Paquete 2 Ancho	4,400 cm
Paquete 2 Longitud	6,000 cm
Paquete 2 Peso	29,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	128
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	1,165 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

Diagrama de cableado interno



Curvas de descenso de temperatura