



Principal

Tipo de Producto o Componente	Canal de cables
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de cableado
Rango de compatibilidad	Espacial (S3D) Espacial (CRN) Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Compos. dispos	Sin cubierta
Cantidad por juego	Juego de 8

Complementario

Color	Azul (RAL 5000)
Modo de fijación	Mediante tornillos Soporte enganchable
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Altura	35 mm
Longitud	2000 mm
Ancho	30 mm
Peso del producto	0,5 kg
Número total de hilos	60

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Retardancia al fuego	V-0 conforme a UL 94
Resistencia al fuego	960 °C conforme a IEC 60695-2-1/1
Estándares	VDE 0506 VDE 0661 DIN 43659 NF C 68-102

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	200,0 cm
Paquete 1 Ancho	8,0 cm
Paquete 1 Longitud	7,0 cm
Paquete 1 Peso	487,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	240
Paquete 2 Altura	77,0 cm
Paquete 2 Ancho	280,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	129,0 kg
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	8
Paquete 3 Altura	7,5 cm

Paquete 3 Ancho	8,5 cm
Paquete 3 Longitud	200,0 cm
Paquete 3 Peso	3,9 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí