Hoja de datos del producto
Características

AK2GA69
Cable duct - 90 x 60 mm - without cover - blue

Principal

Tipo de Producto o Componente	Canal de cables
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de cableado
Rango de compatibilidad	Espacial (S3D) Espacial (CRN) Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Compos. dispos	Sin cubierta
Cantidad por juego	Juego de 8

Complementario

Color	Azul (RAL 5000)
Modo de fijación	Soporte enganchable Mediante tornillos
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Altura	90 mm
Longitud	2000 mm
Ancho	60 mm
Peso del producto	1,2 kg
Número total de hilos	400

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5…60 °C
Retardancia al fuego	V-0 conforme a UL 94
Resistencia al fuego	960 °C conforme a IEC 60695-2-1/1
Estándares	NF C 68-102 VDE 0506 VDE 0661 DIN 43659

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,5 cm
Paquete 1 Ancho	14,5 cm
Paquete 1 Longitud	215 cm
Paquete 1 Peso	916 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	18,5 cm
Paquete 2 Ancho	14,5 cm
Paquete 2 Longitud	200 cm
Paquete 2 Peso	8 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P2M
Número de unidades en el paquete 3	304
Paquete 3 Altura	120 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Paquete 3 Ancho	201 cm
Paquete 3 Longitud	103 cm
Paquete 3 Peso	664 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí