

Hoja de datos del producto

Características

AOARM1CZMSPMZZ

Runtime performance Level 1 license,
EcoStruxure Augmented Operator Advisor,
mono-area projects, paper



Principal

Gama de producto	EcoStruxure Automation Expert
Tipo de producto o componente	Licencia
Variante	Runtime
Idioma de usuario	Inglés Español Alemán Francés Italiano Chino Korean (**)
Formato	Papel

Complementario

Compatibilidad de gama	Harmony P6 Harmony HMIZ
Designación de software	Mono-area project
Tipo de licencia	Trial (42 days) Permanent Performance
Condiciones de uso, contexto y límites del servicio	Up to 20 point of interest Up to 10 procedures
Tipo de software	EcoStruxure Augmented Operator Advisor runtime
Compatibilidad del producto	Standard PC Tableta
Requisitos del sistema	600 MB hard-drive space 2 GB RAM
Sistema operativo	Windows 10 de 64 bits
Equipo provisto	EcoStruxure Augmented Operator Advisor runtime Documentación del usuario en formato electrónico
Tipo de documento	Guía arranque rápido Manual de usuario
Función de software	Augmented reality

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,2 cm
Paquete 1 Ancho	17,5 cm
Paquete 1 Longitud	25,0 cm
Paquete 1 Peso	58,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	710,0 g