


# Hoja de datos del producto

## Características

# AR1MA011

## Numero 1 Referencia P/Dz5-Cable 200 Uni.



### Principal

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Gama de producto                    | Extremos del cable        |
| Designación partes sep./acc.        | Carpeta de 200 marcadores |
| Tipo de accesorio/ componente       | Marcador                  |
| Categoría de accesorios / repuestos | Accesorios de marcado     |
| Compatibilidad del producto         | DZ5CA                     |
| Destino de accesorio/ componente    | Extremo cable marcabale   |
| Color de fondo                      | Amarillo                  |
| Marcado                             | 1                         |
| Cantidad por juego                  | 1 juego de 200            |

### Complementario

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Tipo de marcado   | Númérico |
| Color de marcado  | Negro    |
| Peso del producto | 0,1 kg   |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 0,3 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 0,3 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 0,5 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 0,035 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 200      |
| Paquete 2 Altura                   | 0,4 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 4,8 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 10,3 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 7,0 g    |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S01      |
| Número de unidades en el paquete 3 | 48000    |
| Paquete 3 Altura                   | 15,0 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 15,0 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 40,0 cm  |
| Paquete 3 Peso                     | 2,195 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible | Producto verde premium                                                                           |
| Reglamento REACH            | Declaración De REACH                                                                             |
| Conforme con REACH sin SVHC | Sí                                                                                               |
| Directiva RoHS UE           | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí                                                                                               |

|                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                       |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a> |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                     |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                     |
| <b>Garantía contractual</b>          |                                                                                                                          |
| Periodo de garantía                  | 18 Meses                                                                                                                 |