Hoja de datos del producto
Características

AZ5DE010
Terminal Doble 2X 1 Mm2 Rojo 500 Uni.



Principal

Gama de producto	Linergy
Tipo de Producto o Componente	Extremo del cable
Tamaño de extremo de cable	Medio
Estándares	NF C 63-023
Tipo de paquete	Paquete de dispensadores
Cantidad por juego	5 juegos de 100
Sección de cable	1 mm²

Complementario

Tipo de extremo de cable	Conductor gemelo
Información adicional	Sin marcador marcador
Color	Rojo
Material del bisel	Plástico sin halógeno
Material del tubo	Cobre conforme a ISO 1337
Número de cables	2
Calibre AWG	AWG 19
Tamaño bisel	Ø 3,4 x 5,4 mm
Diámetro de tubo	2,25 mm
Longitud	15 mm
Longitud de tubo	8 mm
Peso del producto	0,14 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	cCSAus
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20…105 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,400 cm
Paquete 1 Ancho	0,400 cm
Paquete 1 Longitud	1,400 cm
Paquete 1 Peso	0,200 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	500
Paquete 2 Altura	13,100 cm
Paquete 2 Ancho	7,000 cm
Paquete 2 Longitud	12,500 cm
Paquete 2 Peso	139,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S04
Número de unidades en el paquete 3	20000
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	40,000 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	6,399 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses