



Principal

Gama de producto	Linergy
Tipo de Producto o Componente	Extremo del cable
Tamaño de extremo de cable	Medio
Estándares	NF C 63-023
Tipo de paquete	Paquete de dispensadores
Cantidad por juego	5 juegos de 100
Sección de cable	1,5 mm ²

Complementario

Tipo de extremo de cable	Conductor gemelo
Información adicional	Sin marcador marcador
Color	Negro
Material del bisel	Plástico sin halógeno
Material del tubo	Cobre conforme a ISO 1337
Número de cables	2
Calibre AWG	AWG 16
Tamaño bisel	Ø 3,6 x 6,6 mm
Diámetro de tubo	2,5 mm
Longitud	15 mm
Longitud de tubo	8 mm
Peso del producto	0,155 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	cCSAus
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...105 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,500 cm
Paquete 1 Ancho	0,800 cm
Paquete 1 Longitud	1,600 cm
Paquete 1 Peso	0,300 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	500
Paquete 2 Altura	13,000 cm
Paquete 2 Ancho	7,000 cm
Paquete 2 Longitud	12,500 cm
Paquete 2 Peso	151,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S04
Número de unidades en el paquete 3	20000
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	40,000 cm

Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	7,164 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------