



Principal

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Gama de producto | Linergy |
| Tipo de Producto o Componente | Extremo del cable |
| Tamaño de extremo de cable | Medio |
| Estándares | NF C 63-023 |
| Tipo de paquete | Paquete de dispensadores |
| Cantidad por juego | 5 juegos de 50 |
| Sección de cable | 2,5 mm ² |

Complementario

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Tipo de extremo de cable | Conductor gemelo |
| Información adicional | Sin marcador marcador |
| Color | Gris |
| Material del bisel | Plástico sin halógeno |
| Material del tubo | Cobre conforme a ISO 1337 |
| Número de cables | 2 |
| Calibre AWG | AWG 14 |
| Tamaño bisel | Ø 4,2 x 7,8 mm |
| Diámetro de tubo | 3,2 mm |
| Longitud | 18,5 mm |
| Longitud de tubo | 10 mm |
| Peso del producto | 0,145 kg |

Entorno

| | |
|--|--------------|
| Certificaciones de Producto | cCSAus |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -20...105 °C |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 0,400 cm |
| Paquete 1 Ancho | 0,400 cm |
| Paquete 1 Longitud | 2,000 cm |
| Paquete 1 Peso | 0,500 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 250 |
| Paquete 2 Altura | 13,000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 7,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 12,600 cm |
| Paquete 2 Peso | 126,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 3 | S04 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 10000 |
| Paquete 3 Altura | 30,000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 40,000 cm |

| | |
|--------------------|-----------|
| Paquete 3 Longitud | 60,000 cm |
| Paquete 3 Peso | 6,392 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Si |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Si |
| Sin mercurio | Si |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Si |
| Sin PVC | Si |
| Presencia de halógenos | Producto con contenido plástico sin halógenos |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|