



### Principal

Gama de producto	Modicon X80
Tipo de accesorio/ componente	Basidor

### Complementario

Número de ranuras	4 bus X + Ethernet
Compatibilidad del producto	Módulo de E/S Procesador BMX Módulo de aplicación específica Fuente de alimentación BMXCPS Procesador BME
Consumo de potencia en W	162 MW 3.3 V CC 2,8 W 24 V CC
Conexión eléctrica	1 conector (XBE) módulo expansión
Modo de fijación	Con 4 tornillos - diámetro: 4,32...6,35 mm, montado en panel Por 4 tornillos M6, montado en placa Mediante clips, montado en perfil DIN simétrico de 35 mm
Consumo de corriente	49 mA a 3.3 V CC 118 mA a 24 V CC
MTBF reliability	2000000 H
Peso del producto	0,705 kg

### Entorno

Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Humedad relativa	5...95 % sin condensación
Directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética

### Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,6 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	32,5 cm
Package 1 Weight	722,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	13
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	10,086 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------