



Principal

Gama de producto	Modicon X80
Tipo de Producto o Componente	Módulo maestro
Perfil de Interconexión AS	M4 perfil principal S7.3 perfil de esclavo S7.A.7 perfil de esclavo S7.A.A perfil de esclavo S7.A.8 perfil de esclavo S7.A.9 perfil de esclavo S6.0.X perfil de esclavo
Direccionamiento	Estándar y ampliada

Complementario

Tiempo de ciclo	5 Ms para 31 10 ms para 62
Conexión eléctrica	1 conector macho SUB-D, 3 patillas
Número de esclavo	124 server device(s) for entradas y salidas discretas - Estándar 124 server device(s) for entradas y salidas analógicas - Estándar 496 server device(s) for entradas y salidas discretas - ampliados 124 server device(s) for entradas y salidas analógicas - ampliados
Maximum cable distance between devices	100 M 200 M línea extensa 300 M 2 repetidores 500 m 2 repetidores y el maestro en el centro
Señalización local	Módulo activo (RUN): 1 LED (verde) Error de módulo (ERR): 1 LED (Rojo) Muestra el grupo de 31 esclavos (A / B): 1 LED (verde) Fallo mód.E/S (E/S): 1 LED (Rojo) Diagnóstico de la AS-Interface y de cada esclavo: 32 LED Potencia ASI: 1 LED (verde) FAULT: 1 LED (Rojo)
Consumo de corriente	160 mA a 3.3 V CC
Formato de módulo	Estándar
Peso del producto	0,34 kg

Entorno

Directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética 2014/34/UE - Directiva ATEX
Certificaciones	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Barco mercante[RETURN]ATEX zone 2/22[RETURN]IECEx zone 2/22
Normas	EN/IEC 61131-2 EN / IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2 EN/IEC 61850-3, ubicación G EN / IEC 60079-0
Características ambientales	Ubicación peligrosa
Característica medioambiental	Ubicación peligrosa clase I división 2
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Grado de Protección IP	IP20

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,4 cm
Paquete 1 Ancho	11,0 cm
Paquete 1 Longitud	12,7 cm
Paquete 1 Peso	210,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,2 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------