



Principal

Gama de producto	Modicon X80
Tipo de producto o componente	Módulo maestro
Perfil de Interconexión AS	M4 perfil principal S7.3 perfil de esclavo S7.A.7 perfil de esclavo S7.A.A perfil de esclavo S7.A.8 perfil de esclavo S7.A.9 perfil de esclavo S6.0.X perfil de esclavo
Direccionamiento	Estándar y ampliada

Complementario

Tiempo de ciclo	5 Ms para 31 10 ms para 62
Conexión eléctrica	1 conector macho SUB-D, 3 patillas
Número de esclavo	124 esclavo(s) para entradas y salidas discretas - Estándar 124 esclavo(s) para entradas y salidas analógicas - Estándar 496 esclavo(s) para entradas y salidas discretas - ampliados 124 esclavo(s) para entradas y salidas analógicas - ampliados
Maximum cable distance between devices	100 M 200 M línea extensa 300 M 2 repetidores 500 m 2 repetidores y el maestro en el centro
Señalización local	Módulo activo (RUN): 1 LED (verde) Error de módulo (ERR): 1 LED (Rojo) Muestra el grupo de 31 esclavos (A / B): 1 LED (verde) Fallo mód.E/S (E/S): 1 LED (Rojo) Diagnóstico de la AS-Interface y de cada esclavo: 32 LED Potencia ASI: 1 LED (verde) FAULT: 1 LED (Rojo)
Consumo de corriente	160 mA a 3.3 V CC
Formato de módulo	Estándar
Peso del producto	0,34 kg

Entorno

Directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética 2014/34/UE - Directiva ATEX
Certificaciones	CE UL CSA RCM EAC Barco mercante ATEX zone 2/22 IECEX zone 2/22
Normas	EN/IEC 61131-2 EN / IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5 EN/IEC 61850-3 EN / IEC 60079-0
Características ambientales	Ubicación peligrosa
Característica medioambiental	Ubicación peligrosa clase I división 2
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Grado de protección IP	IP20

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,4 cm
Paquete 1 Ancho	11,0 cm
Paquete 1 Longitud	12,7 cm
Paquete 1 Peso	210,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,2 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------