



Principal

| | |
|-------------------------------|---|
| Rango de producto | Modicon X80 |
| Tipo de producto o componente | Módulo maestro |
| Perfil de Interconexión AS | M4 perfil principal S7.3 perfil de esclavo S7.A.7 perfil de esclavo S7.A.A perfil de esclavo S7.A.8 perfil de esclavo S7.A.9 perfil de esclavo S6.0.X perfil de esclavo |
| Direccionamiento | Estándar y ampliada |

Complementario

| | |
|--|--|
| Tiempo de ciclo | 5 Ms para 31 10 ms para 62 |
| Conexión eléctrica | 1 conector macho SUB-D, 3 patillas |
| Número de esclavo | 124 esclavo(s) para entradas y salidas discretas - Estándar 124 esclavo(s) para entradas y salidas analógicas - Estándar 496 esclavo(s) para entradas y salidas discretas - ampliados 124 esclavo(s) para entradas y salidas analógicas - ampliados |
| Maximum cable distance between devices | 100 M 200 M línea extensa 300 M 2 repetidores 500 m 2 repetidores y el maestro en el centro |
| Señalizaciones frontales | Módulo activo (RUN): 1 LED (verde) Error de módulo (ERR): 1 LED (rojo) Muestra el grupo de 31 esclavos (A / B): 1 LED (verde) Fallo mód.E/S (E/S): 1 LED (rojo) Diagnóstico de la AS-Interface y de cada esclavo: 32 LED Potencia ASI: 1 LED (verde) FAULT: 1 LED (rojo) |
| Consumo de corriente | 160 mA a 3.3 V CC |
| Formato de módulo | Estándar |
| Peso del producto | 0,34 kg |

Entorno

| | |
|--|--|
| Directivas | 2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética 2014/34/EU - ATEX directive |
| Certificaciones | CE UL CSA RCM EAC Barco mercante Zona ATEX 2/22 IECEX zone 2/22 |
| Normas | EN/IEC 61131-2 EN / IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5 EN/IEC 61850-3 EN / IEC 60079-0 |
| Característica medioambiental | Ubicación peligrosa |
| Característica medioambiental | Hazardous location class I division 2 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0...60 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C |
| Grado protección IP | IP20 |

Packing Units

| | |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 210 g |
| Paquete 1 Altura | 7,4 cm |
| Paquete 1 ancho | 11 cm |
| Paquete 1 Largo | 12,7 cm |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|