



Principal

Gama de producto	Modicon M580
Tipo de Producto o Componente	Módulo de red Ethernet TCP/IP
Tipo de conexión integrada	Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 1 par trenzad
Tratamiento de Protección	TC

Complementario

Servicio de comunicación	Global Data Mensajería TCP Modbus Security
Puerto Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Descripción de memoria	Tarjeta de memoria Flash suministrada (BMXRWSC016M)
Alimentación	Alimentación interna por el bastidor
Marcado	CE
Señalización local	Actividad en red Ethernet (ETH ACT): 1 LED (verde) Procesador ejecut. (RUN): 1 LED (verde) Estado de red Ethernet (ETH STS): 1 LED (verde) Velocidad datos (ETH 100): 1 LED (Rojo) Fallo tarj memoria (CARD ERR): 1 LED (Rojo) Procesador o fallo del sistema (ERR): 1 LED (Rojo)
Tipo de Control	Rein. frío pulsador RESET
Consumo de corriente	90 mA a 24 V CC
Formato de módulo	Estándar
Peso del producto	0,2 kg

Entorno



Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Humedad relativa	10...95 % sin condensación
Grado de Protección IP	IP20
Directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 Ancho	11,0 cm
Paquete 1 Longitud	12,0 cm
Paquete 1 Peso	236,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm

Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,9 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.