

Principal

Gama de producto	Plataforma autom. Modicon M340
Tipo de Producto o Componente	Módulo de red Ethernet TCP/IP
Concepto	Transparent Ready
Tipo de conexión integrada	Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 par trenzad Transparent Ready clase B30
Tratamiento de Protección	TC

Complementario

Servicio de comunicación	Gestión de ancho de banda Editor Datos (via PC) FDR server Visor Bastid. Administrador de red SNMP Global Data I/O scanning Mensajería TCP Modbus Serv. web configurable
Puerto Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Descripción de memoria	Tarjeta de memoria Flash suministrada (BMXRWSC016M)
Uso de memoria	Guardar la aplicación Activando el servidor Web estándar
Alimentación	Alimentación interna por el bastidor
Marcado	CE
Señalización local	Actividad en red Ethernet (ETH ACT): 1 LED (verde) Procesador ejecut. (RUN): 1 LED (verde) Estado de red Ethernet (ETH STS): 1 LED (verde) Velocidad datos (ETH 100): 1 LED (Rojo) Fallo tarj memoria (CARD ERR): 1 LED (Rojo) Procesador o fallo del sistema (ERR): 1 LED (Rojo)
Tipo de Control	Rein. frío pulsador RESET
Consumo de corriente	90 mA a 24 V CC
Formato de módulo	Estándar
Peso del producto	0,2 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Humedad relativa	10...95 % sin condensación
Grado de Protección IP	IP20
Directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,100 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	11,500 cm

Paquete 1 Peso	235,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,868 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	Sí
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Número SCIP	5b0e7f9f-ecac-432d-90a6-69acddcc81e0
Regulación REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	113

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------