Hoja de datos del producto
Características

BMXNOE0110H
M340 MOD HARSH ETH FACTORYCAST 10/100 RJ

Principal

Gama de producto	Plataforma autom. Modicon M340
Tipo de Producto o Componente	Módulo de red Ethernet TCP/IP
Aplicación específica de producto	Para entornos duros
Concepto	Transparent Ready
Tipo de conexión integrada	Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 par trenzad Transparent Ready clase C30
Tratamiento de Protección	Revestimiento conformado

Complementario

Servicio de comunicación	Gestión de ancho de banda FDR server Visor Bastid. Administrador de red SNMP Global Data I/O scanning Mensajería TCP Modbus Serv. web configurable Editor de Datos (por PC, Pocket PC o terminal PDA) SOAP XML Web service (server)
Puerto Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Descripción de memoria	Tarjeta de memoria Flash suministrada (BMXRWSC016M) RAM interna 16000 kB
Uso de memoria	Tamaño página web usuario: RAM interna Activando el servidor Web estándar: tarjeta de memoria Flash suministrada (BMXRWSC016M) Guardar la aplicación: tarjeta de memoria Flash suministrada (BMXRWSC016M)
Alimentación	Alimentación interna por el bastidor
Marcado	CE
Señalización local	Actividad en red Ethernet (ETH ACT): 1 LED (verde) Procesador ejecut. (RUN): 1 LED (verde) Estado de red Ethernet (ETH STS): 1 LED (verde) Velocidad datos (ETH 100): 1 LED (Rojo) Fallo tarj memoria (CARD ERR): 1 LED (Rojo) Procesador o fallo del sistema (ERR): 1 LED (Rojo)
Tipo de Control	Rein. frío pulsador RESET
Consumo de corriente	90 mA a 24 V CC
Formato de módulo	Estándar
Peso del producto	0,2 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25…70 °C
Humedad relativa	10…95 % sin condensación
Grado de Protección IP	IP20
Directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética 2014/34/UE - Directiva ATEX
Certificaciones	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Barco mercante[RETURN]ATEX zone 2/22[RETURN]IECEx zone 2/22

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Normas	EN/IEC 61131-2 EN / IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2 EN/IEC 61850-3, ubicación G EN / IEC 60079-0
Característica medioambiental	Resistente a los gases class Gx conforme a ISA S71.04 Resistente a los gases class 3C4 conforme a IEC 60721-3-3 Resistente al polvo class 3S4 conforme a IEC 60721-3-3 Resistente a la arena class 3S4 conforme a IEC 60721-3-3 Resistente a la sal level 2 ((*)) conforme a IEC 68252 Resistente al crecimiento de moho class 3B2 conforme a IEC 60721-3-3 Resistente a las esporas de hongos class 3B2 conforme a IEC 60721-3-3 Ubicación peligrosa clase I división 2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	12,000 cm
Paquete 1 Peso	246,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,855 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months