

Principal

Gama de producto	Modicon X80
Tipo de Producto o Componente	Backplane

Complementario

Número de ranuras	12 bus X
Compatibilidad del producto	Procesador BMXP34 Fuente de alimentación BMXCPS Módulo de E/S Módulo de aplicación específica
Consumo de potencia en W	0,17 W
Conexión eléctrica	1 conector (XBE) módulo expansión
Modo de fijación	By 4 M4/M5/M6 screws, montado en panel By 4 M4/M5/M6 screws, montado en placa de montaje
Altura	103,7 mm
Ancho	503,2 mm
Profundidad	19 mm
Peso del producto	1,27 kg

Entorno

Grado de Protección IP	IP20
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Humedad relativa	10...95 % sin condensación
Directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
Certificaciones	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]UKCA[RETURN]RoHS Bar
Normas	EN/IEC 61131-2 EN / IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2 EN/IEC 61850-3, ubicación G

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	16,000 cm
Paquete 1 Longitud	56,800 cm
Paquete 1 Peso	1,317 kg

Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	11,420 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	32
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	52,680 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Hoja de datos del producto BMXXBP1200

Esquemas de dimensiones

Dimensiones




Hoja de datos del producto BMXXBP1200

Montaje y aislamiento

Distancia mínima

Espacio mínimo para una instalación típica en un armario con conductos




a Espacio libre lateral: > 40 mm (1,57 in)

b Espacio libre superior e inferior con objetos circundantes: > 20 mm (0,79 in)

1 Instalación o carcasa


2 Conduto de cableado o bandeja

Montaje en paneles



Tipo de bastidor	a
Bastidores de X Bus	BMXXBP0400 BMXXBP0400
BMXXBP0600 BMXXBP0600H	267,5 mm (10,531 in)
BMXXBP0800 BMXXBP0800H	332,5 mm (13,091 in)
BMXXBP1200 BMXXBP1200H	462,9 mm (18,224 in)

Montaje en placa de montaje Telequick



1 placa Telequick

2 Tuercas de presión

NOTA: Se podrá acceder a los dos tornillos del lado derecho hasta que no haya ningún módulo de extensión del bastidor instalado