



Principal

Rango de producto	Fusible-seccionador TeSys
Tipo de producto o componente	Fusible del cartucho
Modelo de dispositivo	DF2
Tensión asignada de empleo	500 V CA
Tamaño de fusible	10 x 38 mm
Tipo de fusible	NFC
Cantidad por juego	Juego de 10

Complementario

Corriente nominal	10 A 500 V
Curva de fusible	AM
Peso del producto	0,01 kg

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	7,0 g
Paquete 1 Altura	1,3 cm
Paquete 1 ancho	4,0 cm
Paquete 1 Largo	11,0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	77,0 g
Paquete 2 Altura	1,3 cm
Paquete 2 Ancho	4,0 cm
Paquete 2 Largo	11,0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S01
Número de Unidades en el Paquete 3	720
Paquete 3 Peso	5,79 kg
Paquete 3 Altura	15,0 cm
Paquete 3 Ancho	15,0 cm
Paquete 3 Largo	40,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------