

Hoja de datos del producto

Características

DZ5CA010

Terminales Con Lengüeta 1mm² - 1000 Unidades - Rojo



Principal

Gama de producto	Linergy
Tipo de Producto o Componente	Extremo del cable
Tamaño de extremo de cable	Medio
Estándares	NF C 63-023
Tipo de paquete	Hilera de bolsas
Cantidad por juego	10 juegos de 100
Sección de cable	1 mm ²

Complementario

Tipo de extremo de cable	Solo conductor
Información adicional	Con marcador de marcador integrado
Color	Rojo
Material del bisel	Plástico sin halógeno
Material del tubo	Cobre conforme a ISO 1337
Número de cables	1
Calibre AWG	AWG 19
Tamaño bisel	Ø 3,5 mm
Diámetro de tubo	1,7 mm
Longitud	14 mm
Longitud de tubo	8 mm
Fondo global CAD	32 mm
Peso del producto	0,16 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	UL
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...105 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,400 cm
Paquete 1 Ancho	0,400 cm
Paquete 1 Longitud	1,400 cm
Paquete 1 Peso	0,100 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	1000
Paquete 2 Altura	4,000 cm
Paquete 2 Ancho	11,000 cm
Paquete 2 Longitud	21,000 cm
Paquete 2 Peso	164,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S04
Número de unidades en el paquete 3	70000
Paquete 3 Altura	30,000 cm

Paquete 3 Ancho	40,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	12,412 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------