



### Principal

Gama de producto	Lineryg
Tipo de Producto o Componente	Extremo del cable
Tamaño de extremo de cable	Medio
Estándares	NF C 63-023
Tipo de paquete	Bolsa
Cantidad por juego	Juego de 100
Sección de cable	16 mm <sup>2</sup>

### Complementario

Tipo de extremo de cable	Solo conductor
Información adicional	Para marcador marcador adicional
Color	Blanco
Material del bisel	Plástico sin halógeno
Material del tubo	Cobre conforme a ISO 1337
Número de cables	1
Calibre AWG	AWG 6
Tamaño bisel	Ø 9,6 mm
Diámetro de tubo	6,2 mm
Longitud	24 mm
Longitud de tubo	12 mm
Fondo global CAD	24 mm
Peso del producto	0,078 kg

### Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...105 °C
--	--------------

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,400 cm
Paquete 1 Ancho	0,400 cm
Paquete 1 Longitud	1,400 cm
Paquete 1 Peso	0,600 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	4,000 cm
Paquete 2 Ancho	8,000 cm
Paquete 2 Longitud	12,000 cm
Paquete 2 Peso	66,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	6000
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm

Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	4,523 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------