Principal

Gama de producto	Linergy
Tipo de Producto o Componente	Extremo del cable
Tamaño de extremo de cable	Medio
Estándares	NF C 63-023
Tipo de paquete	Hilera de bolsas
Cantidad por juego	10 juegos de 100
Sección de cable	1 mm²

Complementario

Tipo de extremo de cable	Solo conductor	
Información adicional	Sin marcador marcador	
Color	Rojo	
Material del bisel	Plástico sin halógeno	
Material del tubo	Cobre conforme a ISO 1337	
Número de cables	1	
Calibre AWG	AWG 19	
Tamaño bisel	Ø 3,5 mm	
Diámetro de tubo	1,7 mm	
Longitud	14 mm	:
Longitud de tubo	8 mm	
Peso del producto	0,1 kg	

Entorno

Certificaciones de Producto	UL
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20105 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,400 cm
Paquete 1 Ancho	0,400 cm
Paquete 1 Longitud	1,400 cm
Paquete 1 Peso	0,100 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	1000
Paquete 2 Altura	3,000 cm
Paquete 2 Ancho	11,000 cm
Paquete 2 Longitud	17,000 cm
Paquete 2 Peso	112,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	60000
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm

Paquete 3 Longitud	40,000 cm	
Paquete 3 Peso	7,072 kg	
Sostenibilidad de la oferta		
Regulación REACh	Declaración De REACh	
REACh libre de SVHC	Sí	
Directiva RoHS de la UE	Cumple Declaración RoHS UE	
Toxic de metal pesado libre	Sí	
Sin mercurio	Sí	
Información de exención de RoHS	₫ Sí	
Regulación de RoHS de China	☑ Declaración RoHS China	
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil	
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.	
Sin PVC	Sí	
Rendimiento del contenido halógeno	Producto con piezas de plástico sin halógeno	
Garantía contractual		
Periodo de garantía	18 Meses	