



Principal

Gama de producto	AccuSine
Nombre del Producto	AccuSine PFV+
Tipo de Producto o Componente	Controlador electrónico VAR

Complementario

Network type	3P
Network configuration	3 o 4 cables
Tensión de red	380...480 V CA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 3 % auto-sensing (**)
Tensión máxima admisible	1,1 x Un
RMS output current rating	60 A
Potencia reactiva	50 kvar 480 V CA 50/60 Hz
Modo de funcionamiento	Equilibrio de la corriente de red Corrección factor potencia Sistema Wiegand
Installation location	Interior
Montaje de Armario	De suelo
Tipo de protección	Protección interrupt autom
Disconnect type	Puerta con bloqueo con manilla giratoria
Interrupt capacity	200 kA
Heat dissipation	Plenum trasero con ventilación forzada para un alto flujo de calor
Compatibilidad electromagnética	Lleva a cabo EMC, clase a conforme a EN 61000-6-4
Accesibilidad para la operación	Frente
Localización de conexión	Arriba o abajo

Entorno

Enclosure degree of protection	UL type 12 (**)
Característica medioambiental	Operando: 3C2 conforme a IEC 60721-3-3 Operando: 3S2 conforme a IEC 60721-3-3 Almacenamiento: 3C3 conforme a IEC 60721-3-3 Almacenamiento: 3S3 conforme a IEC 60721-3-3
Altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m 1 % por cada 100 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C 0...50 °C máximo con desclasificación de corriente del 2% por cada °C
Humedad relativa	0...95 %
PCBA protection	Conformación del revestimiento
Estándares	EN 61000-6-4 CSA C22.2 No 14 EN 60439-1 UL 508 CSA C22.2 No 60947-1-07 UL 60947-1
Certificaciones de Producto	RCM[RETURN]CE[RETURN]cULus[RETURN]ABS

Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Altura	2100 mm
Ancho	800 mm
Profundidad	500 mm
Color	Gris claro (RAL 7035)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	233,1 cm
Paquete 1 Ancho	119,4 cm
Paquete 1 Longitud	119,4 cm
Paquete 1 Peso	381,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------