Hoja de datos del producto
Características

EVCP200D5N12
Control Electrónico Var 200 A 380480 Vca Caja N12

Principal

Gama de producto	AccuSine
Nombre del Producto	AccuSine PFV+
Tipo de Producto o Componente	Controlador electrónico VAR

Complementario

Network type	3P
Network configuration	3 o 4 cables
Tensión de red	380…480 V CA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 3 % auto-sensing ((*))
Tensión máxima admisible	1,1 x Un
RMS output current rating	200 A
Potencia reactiva	166 kvar 480 V CA 50/60 Hz
Modo de funcionamiento	Sistema Wiegand Equilibrio de la corriente de red Corrección factor potencia
Installation location	Interior
Montaje de Armario	De suelo
Tipo de protección	Protección interrupt autom
Disconnect type	Puerta con bloqueo con manilla giratoria
Interrupt capacity	200 kA
Heat dissipation	Plenum trasero con ventilación forzada para un alto flujo de calor
Compatibilidad electromagnética	Llevó a cabo EMC, clase a conforme a EN 61000-6-4
Accesibilidad para la operación	Frente
Localización de conexión	Arriba o abajo

Entorno

Enclosure degree of protection	UL type 12 ((*))
Característica medioambiental	Operando: 3C2 conforme a IEC 60721-3-3 Operando: 3S2 conforme a IEC 60721-3-3 Almacenamiento: 3C3 conforme a IEC 60721-3-3 Almacenamiento: 3S3 conforme a IEC 60721-3-3
Altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m 1 % por cada 100 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	0…40 °C 0…50 °C máximo con desclasificación de corriente del 2% por cada °C
Humedad relativa	0…95 %
PCBA protection	Conformación del revestimiento
Estándares	UL 60947-1 CSA C22.2 No 14 CSA C22.2 No 60947-1-07 EN 60439-1 UL 508 EN 61000-6-4
Certificaciones de Producto	cULus[RETURN]ABS[RETURN]CE[RETURN]RCM

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Temperatura ambiente de almacenamiento	-20…60 °C
Altura	2100 mm
Ancho	900 mm
Profundidad	600 mm
Color	Gris claro (RAL 7035)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	233,1 cm
Paquete 1 Ancho	119,4 cm
Paquete 1 Longitud	119,4 cm
Paquete 1 Peso	488,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months