



Principal

Gama de producto	EZC100
Gama	EasyPact
Nombre Corto del Dispositivo	AL[RETURN]AX
Tipo de Producto o Componente	Interruptor
Aplicación del Dispositivo	Señalización Alarma
Rango de compatibilidad	Easypact (EzC) disyuntor
Composición contactos de señal	2 NO/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
[Ith] Intensidad térmica convencional	5 A
Intensidad asignada de empleo (Ie)	AC-12: 3 A a 250 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 125 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 48 V CA 50/60 Hz AC-15: 2 A a 250 V CA 50/60 Hz AC-15: 3 A a 125 V CA 50/60 Hz AC-15: 5 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-15: 5 A a 48 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,2 A a 250 V CC DC-12: 0,4 A a 125 V CC DC-12: 2,5 A a 48 V CC DC-12: 4 A a 24 V CC DC-14: 0,2 A a 250 V CC DC-14: 0,4 A a 125 V CC DC-14: 1 A a 48 V CC DC-14: 3 A a 24 V CC
Carga mínima	10 mA a 24 V
Conexión	Cable conductor

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,54 cm
Paquete 1 Ancho	7,11 cm
Paquete 1 Longitud	8,38 cm
Paquete 1 Peso	0,06 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------
