



Principal

Gama de producto	TeSys Deca
Nombre Corto del Dispositivo	GV2DP
Tipo de Producto o Componente	Arrancador del motor
Tipo de arrancador de motor	Sin inversión
Tipo de coordinación	Tipo 2
Número de Polos	3P
Categoría de empleo	AC-3
Potencia del motor en kW	3 KW a 400/415 V CA 50/60 Hz 4 KW a 400/415 V CA 50/60 Hz 4 KW a 440 V CA 50/60 Hz 4 KW a 500 V CA 50/60 Hz 5,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz
Corriente de disparo magnético	138 A

Complementario

Compos. dispos	1 disyuntor de motor tipo GV2P 1 contactor de 3 polos 1 bloque de combinación GV2AF3
Rango de ajustes de protección térmica	6...10 A
Capacidad corte nominal	Iq 130 kA a 400/415 V conforme a IEC 60947-4-1 Iq 130 kA a 440 V conforme a IEC 60947-4-1 Iq 50 kA a 500 V conforme a IEC 60947-4-1
Peso del producto	0,736 kg
Altura	186,8 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	111,9 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,5 cm
Paquete 1 Ancho	19,6 cm
Paquete 1 Longitud	5,4 cm
Paquete 1 Peso	710 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------
