



Principal

Gama	Linergy
Nombre del Producto	PIE
Nombre Corto del Dispositivo	GV2G
Tipo de Producto o Componente	Bornero
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Número de Polos	3P
Rango de compatibilidad	TeSys GV2 TeSys F TeSys K TeSys U

Complementario

[I _e] corriente asignada de empleo	63 A
Ubicación de Montaje	Riel DIN de 35 mm
Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529
Tensión asignada de aislamiento	690 V conforme a IEC 60947-1
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo 1 sólido AWG 4 Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1,5...16 mm ² flexible con Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1,5...16 mm ² flexible sin extremidad de cable Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1,5...25 mm ² sólido Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1,5...4 mm ² flexible con Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1,5...6 mm ² sólido Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 2,5...4 mm ² flexible sin extremidad de cable Conexión tornillo de estribo 1 flexible AWG 4
Par de apriete	1,7 N.M - on conexión tornillo de estribo 2,2 N.m - on Conector
Peso del producto	0,115 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,1 cm
Paquete 1 Ancho	11,9 cm
Paquete 1 Longitud	15,2 cm
Paquete 1 Peso	120,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	4,866 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	640
Paquete 3 Altura	77,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	60,0 cm
Paquete 3 Peso	85,85 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------