



Principal

Gama	Linergy
Nombre del Producto	PIE
Nombre Corto del Dispositivo	GV2G
Tipo de Producto o Componente	Barra colectora
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Número de Polos	3P
Rango de compatibilidad	TeSys F TeSys GV2 TeSys K TeSys U
Número de acoplamientos	4
[lth] Intensidad térmica convencional	63 A
Paso interpolar	54 mm

Complementario

Ubicación de Montaje	En terminal
Tensión asignada de aislamiento	690 V
Longitud	206 mm
Peso del producto	0,085 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,900 cm
Paquete 1 Ancho	3,700 cm
Paquete 1 Longitud	21,600 cm
Paquete 1 Peso	88,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,628 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	1600
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	156,500 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------