

# Hoja de datos del producto

## Características

# GV2MCK04

Enclosure for TeSys GV2ME, TeSys GV2 IP55, fitted with Emergency stop



### Principal

Gama	TeSys
Tipo de Producto o Componente	Cofret
Nombre Corto del Dispositivo	GV2MC
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de montaje
Compatibilidad del producto	GV2ME
Descripción de envoltente	Montaje en superficie
Equipo Suministrado	Mushroom head emergency stop push-button ((*))

### Complementario

Localización de montaje auxiliar	Derecha Izquierda
Altura	147 mm
Ancho	93 mm
Profundidad	145,5 mm
Peso del producto	0,3 kg

### Entorno

Grado de protección IP	IP55
Características ambientales	Entorno estándar
Certificaciones de Producto	UKCA

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,000 cm
Paquete 1 Ancho	15,500 cm
Paquete 1 Longitud	16,500 cm
Paquete 1 Peso	396,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	19
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	8,168 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí

Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.