



Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre Corto del Dispositivo	GVAED
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contacto auxiliar
Compatibilidad del producto	GV3P GV3L
Ubicación de Montaje	Panel
Funcionamiento contactos aux.	Señal de error 1 NA
Comp. contacto polo	1 NA + 1 NC
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Tensión asignada de aislamiento	600 V conforme a UL 508 690 V conforme a IEC 60947-1 600 V conforme a CSA C22.2 No 14
Tensión asignada de empleo	24...240 V CA 24 ... 60 V CC
[Ith] Intensidad térmica convencional	2,5 A
Endurancia mecánica	100000 Ciclos
Corriente mínima de conmutación	5 mA
Tensión de conmutación mínima	17 V
Tipo de protección	Disyuntor GB2CB... Fusible gG 10 A
Potencia nominal func. en VA	300 VA a 48 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 400 VA a 690 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 500 VA a 110...127 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 500 VA a 500 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 650 VA a 440 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 720 VA a 230...240 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 850 VA a 380...415 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos
Potencia nominal func. en W	120 W a 240 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 140 W a 110 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 140 W a 24 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 180 W a 60 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 240 W a 48 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos
Par de apriete	1,4 N.m - on conexión tornillo de estribo
Altura	11 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	29 mm
Peso del producto	0,05 kg

Entorno

Características ambientales	Entorno normal
Certificaciones de Producto	UKCA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,000 cm
Paquete 1 Ancho	3,000 cm
Paquete 1 Longitud	4,500 cm
Paquete 1 Peso	17,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	3,500 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	15,000 cm
Paquete 2 Peso	174,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	220
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	4,128 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------