

### Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre Corto del Dispositivo	GVAN
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contacto auxiliar
Compatibilidad del producto	GV2ME GV3P GV2RT GV2LE GV2L GV3L GV2P
Ubicación de Montaje	Lateral izquierdo
Comp. contacto polo	2 NO

### Complementario

Tensión asignada de aislamiento	600 V conforme a UL 508 690 V conforme a IEC 60947-1 600 V conforme a CSA C22.2 No 14
Tensión asignada de empleo	48 ... 690 V CA 24...240 V CC
[I <sub>th</sub> ] Intensidad térmica convencional	6 A
Endurancia mecánica	100000 Ciclos
Corriente mínima de conmutación	5 mA
Tensión de conmutación mínima	17 V
Tipo de protección	Disyuntor GB2CB... Fusible gG 10 A
Potencia nominal func. en VA	300 VA a 48 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 414 VA a 690 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 500 VA a 110...127 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 500 VA a 500 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 650 VA a 440 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 720 VA a 230...240 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 850 VA a 380...415 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos
Potencia nominal func. en W	120 W a 240 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 140 W a 110 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 140 W a 24 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 180 W a 60 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 240 W a 48 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos
Par de apriete	1,4 N.m - on conexión tornillo de estribo
Alto	89 mm
Ancho	9,3 mm
Profundidad	66 mm
Peso del producto	0,05 kg
Color	Gris oscuro

### Entorno

Características ambientales	Entorno normal
Certificaciones de Producto	UKCA

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,400 cm
Paquete 1 Ancho	9,800 cm
Paquete 1 Longitud	15,000 cm
Paquete 1 Peso	41,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,500 cm
Paquete 2 Ancho	9,800 cm
Paquete 2 Longitud	15,000 cm
Paquete 2 Peso	461,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	3,050 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Regulación REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
REACH libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Regulación de RoHS de China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Divulgación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------