



Principal

Gama de producto	Harmony GTU
Tipo de Producto o Componente	Unidad base
Nombre Corto del Dispositivo	Caja Premium
Compatibilidad de Gama	Harmony GTU
[Us] tensión de alimentación nominal	12 ... 24 V CC Fuente de alimentación

Complementario

Tipo de conexión integrada	Ethernet TCP/IP con 2 RJ45 Enlace serie COM1 RJ45 RS485, grado de transmisión: 110 ... 115200 bit / s Enlace serie COM1 RJ45 RS485, grado de transmisión: 187,5 kbit / s Enlace serie COM2 SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, grado de transmisión: 110 ... 115200 bit / s Enlace serie COM2 SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, grado de transmisión: 187,5 kbit / s Puerto auxiliar bloque de terminales Unidad de expansión tarjeta de bus de campo Puerto USB 2.0 con 2 USB tipo A Puerto USB 2.0 mini B USB
Protocolo de puerto de comunicaciones	Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway
Sistema operativo	Harmony
Paquete de software	Vijeo Tiempo de ejecución del diseñador
Nombre del procesador	CPU RISC
Equipo de almacenamiento de datos	1 GB tarjeta SD
Puerto Ethernet	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
Descripción de memoria	256 MB RAM interno (2 placas de yeso de 13 mm) 512 kB NVRAM memoria de respaldo
Tipo de enfriamiento	Conven natural
Ancho	188 mm
Altura	131 mm
Profundidad	45 mm
Peso del producto	0,9 kg

Entorno

Normas	CSA C22.2 No 142 ANSI / ISA 12-12-01 UL 508 Clase I división 2 CSA C22.2 No 214 IEC 61132-2
Certificaciones	CE[RETURN]CULus[RETURN]ATEX[RETURN]IEC-Ex[RETURN]RCM[RETURN]JL[RETURN]KC[RETURN]CUL[RETURN]EAC[RETURN]RE[RETURN]GAS[RETURN]AS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.
Temperatura ambiente	0...60 °C
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Grado de contaminación	2 conforme a IEC 61131-2 ed.3
Humedad relativa	10...90 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m

Resistencia a las vibraciones	3,5 mm de amplitud constante (f = 5...9 Hz) conforme a IEC 61131-2 9.8 m/s ² (f = 9...150 Hz) conforme a IEC 61131-2
Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad de descarga electrostática nivel 3 conforming to IEC 61000-4-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,267 cm
Paquete 1 Ancho	21,441 cm
Paquete 1 Longitud	26,48 cm
Paquete 1 Peso	1,26 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	5762 g
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	48
Paquete 3 Altura	95 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	78144 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------